



HW1M306FB

Air Circuit Breaker HW1 55kA 630A 3P Fixed for Sentinel tripunit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom I_N	630 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	55 kA
Kortsluit afschakelvermogen I_{cs} bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA
Kortsluit afschakelvermogen I_{cs} bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	8000
Maximale aantal mechanische schakelingen	30000

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand

Inwendige weerstand	25 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

Uitvoering

Aantal polen	3
Uitvoering component	Vaste inbouw

Afschakeling

Responstijd bij sluiten	45 ms
-------------------------	-------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja