



47063512

Utičnica, SCHUKO, sa poklopcem i zaštitom od kontakta, jezgro, W.1, p.bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Materijali

Boja Polarna bijela

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Montaža u zid/PŽ

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Tekst

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da