



M-RG1204022S

Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1200x2200x400 RAL7035

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	2200 mm
Largeur	1200 mm
Profondeur	400 mm

**Normes**

Version CEM	Non
-------------	-----

**Equipement**

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

**Connectivité**

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

**Accessoires**

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

**Installation, montage**

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I

**Matière**

Matière	Acier
Finition	Mat