



EHZ363ZA

**eHZ EDL DS-Zweirichtungszähler, Klasse A, Standardausführung**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart 3P+N

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 60 A

**Kapazität**

Anzahl Module 5

**Konnektivität**

Anschlussart Direktanschluss

**Abmessungen**

Höhe 135 mm

Breite 90 mm

Tiefe 93 mm

**Ausstattung**

Art des Impulsgebers Optisch

**Kompatibilität**

Geeignet für Bezug/Lieferung

**Messung**

Messsystem Direktmessung

Messgeräteart Elektronisch

Strommessbereich 0,1 - 60,0 A

Frequenzmessbereich 50 - 50 Hz

**Spannungsversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung 4

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse 2

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP51

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 60 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 70 °C

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA 2 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2 W

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz