



EHZ363ZA

**eHZ EDL DS-Zweirichtungszähler, Klasse A, Standardausführung**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart

3P+N

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

60 A

**Kapazität**

Anzahl Module

5

**Konnektivität**

Anschlussart

Direktanschluss

**Abmessungen**

Höhe

135 mm

Breite

90 mm

Tiefe

93 mm

**Ausstattung**

Art des Impulsgebers

Optisch

**Kompatibilität**

Geeignet für

Bezug/Lieferung

**Messung**

Messsystem

Direktmessung

Messgeräteart

Elektronisch

Strommessbereich

0,1 - 60,0 A

Frequenzmessbereich

50 - 50 Hz

**Spannungsversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung

4

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse

2

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP51

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-25 - 60 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA

2 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

2 W

**Frequenz**

Frequenz

50 - 50 Hz