



EHZ363ZA

eHZ EDL DS-Zweirichtungszähler, Klasse A, Standardausführung

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|--------|------|
| Polart | 3P+N |
|--------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 5 |
|---------------|---|

Konnektivität

| | |
|--------------|-----------------|
| Anschlussart | Direktanschluss |
|--------------|-----------------|

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 135 mm |
| Breite | 90 mm |
| Tiefe | 93 mm |

Messung

| | |
|---------------------------|---------------|
| Messsystem | Direktmessung |
| Strommessbereich | 0,1 - 60,0 A |
| Mess Spannungsbereich L-N | 230 - 230 V |
| Mess Spannungsbereich L-L | 230 - 400 V |

Spannungsversorgung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der Phasen für Einspeisung | 4 |
|-----------------------------------|---|

Funktionen

| | |
|--------------------|------|
| Genauigkeitsklasse | 0.01 |
|--------------------|------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP51 |
|--------------------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 60 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 70 °C |

Leistung

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Leistungsaufnahme VA | 0,20 VA |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 0,35 W |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|