



FZ425

Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	15 mm
Šířka	220 mm
Hloubka	104 mm

Architektura

Předlisované otvory	Ano
---------------------	-----

Vybavení

Kategorie vývodových desek	Záslepka
----------------------------	----------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
----------	-------------

Vybavení

S možností utěsnění	Ano
---------------------	-----

Materiál

Povrch	Neošetřený
Barva	Bílá

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano