



M-RG1005022S

Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1000x2200x500 RAL7035

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	2200 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	500 mm

##### Normes

Version CEM	Non
-------------	-----

##### Équipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

##### Connectivité

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

##### Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

##### Installation, montage

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I

##### Matière

Matière	Acier
Finition	Mat

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----