



M-RG1105022S

Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1100x2200x500 RAL7035

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 2200 mm |
| Largeur | 1100 mm |
| Profondeur | 500 mm |

Normes

| | |
|-------------|-----|
| Version CEM | Non |
|-------------|-----|

Équipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Non |
|---------------------------|-----|

Connectivité

| | |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | Modulable |
|-----------------|-----------|

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Appareil supplémentaire additionnel | Oui |
|-------------------------------------|-----|

Installation, montage

| | |
|----------------------------|-----|
| Convient au montage au sol | Oui |
|----------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|----------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Classe de protection | Classe I |

Matériau

| | |
|----------|-------|
| Matériau | Acier |
| Finition | Mat |