



LNH1100M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 100A Kombimelder Grifflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik

aM

**Sicherung**

Sicherungsgröße

NH1

Sicherungscharakteristik

aM

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

100 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert

Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

80 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

6.30 W

**Abmessungen**

Höhe

135 mm

Breite

39.50 mm

Tiefe

64.5 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja