



LNH1100M6A

Pojistka nožová NH1 aM 690V 100A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	aM
--------------------------	----

Pojistka

Velikost pojistky	NH1
-------------------	-----

Charakteristika pojistek	aM
--------------------------	----

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
-----------------------	----

Elektrický proud

Jmenovitý proud	100 A
-----------------	-------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6,30 W
--	--------

Rozměry

Výška	135 mm
-------	--------

Šířka	39,50 mm
-------	----------

Hloubka	64,5 mm
---------	---------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----