



ZAL64U

Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1005 mm
Largeur	1110 mm
Profondeur	315 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	3,5 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

**Installation, montage**

Montage sur	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre

**Équipement**

Nombre de rangées	6
-------------------	---

**Matière**

Finition	Mat
----------	-----

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte double, symétrique

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

