



ZAL64U

Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1005x1110x315 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1005 mm
Breedte	1110 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	4

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Uitrusting

Aantal rijen	6
--------------	---

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee
Type kastdeur	Dubbele deur, symmetrisch

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

