



ZAL64U

Arm. ext. p/univ. a.1005 l.1110 p.315

Características técnicas

Dimensões

Altura	1005 mm
Largura	1110 mm
Profundidade	315 mm
Espessura da parede lateral	3,5 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	4

Instalação, montagem

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinzeno-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com vidro

Equipamento

Número de filas	6
-----------------	---

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta dupla, simétrica

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

