



BRN6517019011

Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x170mm aus PVC in grschwarz

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	3
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Oberteilbreite 3	45 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	9130 - 9130 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	22
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	38

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateinbau
--------------------------------	--

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Graphitschwarz
RAL Nummer	9011

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

