



FP73QS

Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1100 x 800 x 205 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1100 mm
Breedte	800 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	6

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Uitrusting

Aantal rijen	7
--------------	---

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----