



LNH3425M

Nožasti osigurač NH3 425A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH3
--------------------	-----

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Električna struja

Nazivna struja	425 A
----------------	-------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	34 W
-----------------------------	------

Dimenzije

Visina	150 mm
--------	--------

Širina	66 mm
--------	-------

Dubina	80 mm
--------	-------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----