



VDE09129005

**Deksel E09 200x253mm zwart voor 12mm vloerafdekking**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Ja |

**Afmetingen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 62 mm  |
| Inbouwbreedte               | 253 mm |
| Inbouwlengte                | 200 mm |
| Lengte                      | 219 mm |
| Breedte                     | 272 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm  |

**Configuratie**

|  |     |
|--|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | E09 |
|--|-----|

**Installatie, montage**

|   |     |
|---|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton           | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik                 | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie    | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging               | Nee |

**Instructies**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

**Materiaal**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Materiaal               | Polyamide (PA) |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating  |

**Deksel, deur**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
|------------------|----------------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|  |      |
|--|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 3 kN |

**Deksel, deur**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type deksel | Zonder deksel |
|-------------|---------------|

**Funcies**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

**Teksten**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Leidinguitvoer | Zonder kabeluitgang in deksel |
|----------------|-------------------------------|

**Materiaal**

|          |           |
|----------|-----------|
| Kleur    | Diepzwart |
| RAL-code | 9005      |

**Aansluiting**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 0 |
|---------------------------|---|

**Samenstelling**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal Schuko-contactdozen | 0 |
| Aantal apparaatbehuizingen | 0 |
| Aantal outlets             | 0 |

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

