



M66619001

LFH, binnenhoek voor goot 40x60 mm, wit

Technische eigenschappen

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Instellingen

Hoekbereik	90 - 90
------------	---------

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	60 mm

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Crème
RAL-code	9001

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Afbeeldingen | tekeningen

