



KB180B

Kammschiene 1P 80A Stiftanschluss 16mm² 57M

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Abmessungen

Länge	1000 mm
-------	---------

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
--------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 - 415 V
-------------------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Stift
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	57
---------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----