



KB180Q

Kammschiene 1 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 1

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 415 - 415 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module 37

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja