



BR651705HLAN

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	170 mm
Měření a	205 mm

##### Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

##### Konfigurace

Překrývání	Ano
------------	-----

##### Instalace, montáž

Perforace základny	Ne
--------------------	----

##### Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Lakované
Barva	Hliník

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano

#### Ilustrace a výkresy

