




Bouwsteen, 300x250 mm, met 2-polige raildrager PE/ N, draaibaar

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	300 mm
Breedte	250 mm
Diepte	110 mm
Dikte rail	5 - 10 mm
Afstand railsysteem	60 mm

UE21PEN



Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

Materiaal

RAL-code	9010
Materiaal	Polyamide (PA)

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

