



UE21PEN



## SET PE/N-SKENA

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Höjd                         | 300 mm    |
| Bredd                        | 250 mm    |
| Djup                         | 110 mm    |
| Bredd/tjocklek samlingsskena | 5 - 10 mm |
| Avstånd samlingsskenor       | 60 mm     |

#### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 2 |
|-------------|---|

#### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 800 A |
|-----------|-------|

#### Material

|          |                 |
|----------|-----------------|
| RAL-kod  | 9010            |
| Material | Polyamider (PA) |

#### Leveransens omfattning

|          |    |
|----------|----|
| Med lock | Ja |
|----------|----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |
|---------------------|------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

