



387603

Drehschalter, Aus/Wechsel, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK05

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Glimmlampe

Schaltart/Variante Aus/Wechsel

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja