



387603

Drehschalter, Aus/Wechsel, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
-----------------------	------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----