



LNH1125M

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 125A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgrösse

NH1C

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC/DC

Elektrischer Strom

Nennstrom

125 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

11.80 W

Abmessungen

Höhe

64.50 mm

Breite

135 mm

Tiefe

135 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja