



B04955

Frontale centralino Pablo Style porta fumè 18 moduli STY INC 18W0 PF

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Corrente

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	1
Numero di file	1
Numero di sezioni in larghezza	1
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

Numero di moduli

Numero di moduli	18
------------------	----

Serie

Altezza	275 mm
Larghezza	460 mm
Profondità	25 mm
Altezza della parte incassata	28 mm
Larghezza di montaggio	460 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	0

Serie

Profondità di installazione	16 mm
Numero di unità in larghezza	18

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Si
Tipo di porta quadro elettrico	Porta singola

Connesione

Numero di ingressi per tubi	7
-----------------------------	---

Materiali

Materiale	Policarbonato (PC)
Codice RAL	9016
Colore	Grigio bluastro

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Materiali

Resistente agli ultravioletti	No
-------------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro Senza serratura
Classe di protezione con porta	IP40

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si

Illustrazioni | Disegni

