



KB199Q

**Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm<sup>2</sup> 37 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Architektur**

Polanzahl	1
-----------	---

**Abmessungen**

Länge	1000 mm
-------	---------

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 - 415 V
-------------------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Stift
-----------------------	-------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	37
---------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----