



KB199Q

### Шина гребінчаста 1P 35мм<sup>2</sup> 37М

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм 125 A

##### Архітектура

Кількість полюсів 1

##### Розміри

Довжина 1000 mm

##### Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга  $U_{imp}$  4000 V

Номинальна робоча напруга змінного струму 415 - 415 V

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 35 mm<sup>2</sup>

Тип роз'єму/штекера Фазна шина зі штирем

##### Емність

Кількість модулів 37

##### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так