



962492505

Zásuvka s ochranným kontaktem, ŠVÝCARSKO, typ 13, Integro přístroj, antracit mat

Technické vlastnosti

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Stupeň krytí IP	IP20

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Konektivita

Druh montáže	Vestavná instalace Upevnění šrouby
Typ připojení	Šroubová svorka

Materiál

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Povrchová úprava	Matný

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Rozměry

Šířka	55,50 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	28 mm
Výška	55,50 mm

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Potisk	Bez potisku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vybavení

Otočná středová vložka	Ne
Se signálním světlem	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Švýcarská norma, typ 13
Zámek	Ne

Vhodné pro

Berker Integro	
----------------	--