



VKG323M-FTW

Vision 3-fase groepenkast - 8 groepen, HS, 3x ALS 2P, +F+T+W

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktmontage

Uitvoering

Aantal polen 5

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

Installatie, montage

Type buisvoer Standaard

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 36

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 695 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 3

Samenstelling

Aantal groepen 9

Aantal lichtgroepen 8

Aantal verdelerrijen 3

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 3

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

Met contactdoos Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0

Compatibiliteit

Fornuisgroep	Nee
--------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----