



289505

Drehdimmer mit Softrastung und Regulierknopf Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Metall Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Höhe	82 mm
Breite	75 mm
Tiefe	59 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

Texte

Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) Mit Ersatzsicherung
Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Anschluss mit Kabelschuh	Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar