



1087710400

K.1/K.5 - botão rotat. 0-1-2-3, inox

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Aço inoxidável
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	55 mm
Profundidade	20 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

Berker K.x