



1087710400

Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.5, nerez mat

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Materiál

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Povrchová úprava Matná

Materiál Nerezová ocel

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 20 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Potisk S potiskem

Způsob montáže Pro přišroubování

Vhodné pro

K.x