



1087710400

Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., нержавіюча сталь, К.5

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Нержавіюча сталь
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	70 mm
Ширина	55 mm
Глибина	20 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток	3 написом
Режим встановлення	Для гвинтового кріплення

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

К.х