



BRS6513019010

**Brüstungskanal-Unterteil front-contrast Stahl BRS 68x130mm Oberteil 80mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	7700 - 7700 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	18
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	32

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm
--------------------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

**Ausstattung**

Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklemmer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

# Produktdatenblatt

## BRS6513019010

### Abbildungen | Zeichnungen

