



EV012

Ferndimmer, 300W, Phasenabschnitt

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035

Abmessungen

Höhe	17,50 mm
Breite	85 mm
Tiefe	64 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzeltaster
-----------------------	--------------

Leistung

Glühlampenlast	30 - 300 W
----------------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---