



EV012

Afstanddimmer 300 W 230 V, geschikt voor LV-halogenenlampen EVSA

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035

Afmetingen

Hoogte	17,50 mm
Breedte	85 mm
Diepte	64 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Vermogen

Vermogen gloeilamp	30 - 300 W
--------------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---