



GS12003020

**Zásuvka schuko se svodičem přepětí pro uchycení do C-profilu, červená**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiál**

Barva	Dopravní červená
Kód RAL	3020
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polyamid (PA)
Povrch	Neošetřený

**Rozměry**

Výška	50 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	61 mm
Počet jednotek	2

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky	Wago Winsta
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet vstupů potrubí	2

**Instalace, montáž**

Montáž	C profil parapetního kanálu
--------	-----------------------------

**Konektivita**

Druh montáže	Modulární
--------------	-----------

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

**Příslušenství**

Popisové pole	Ne
Předem vybaveno	Zásuvka + přepětíová ochrana

**Kryt, dveře**

Typ víka	Bez víka
----------	----------

**Kapacita**

Počet modulů	2
--------------	---

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

**Identifikace**

S potiskem	Ne
------------	----

**Texty**

Ochrana

Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

**Vhodné pro**

Zařízení Hager energy, zásuvka BRx

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

**Ilustrace a výkresy**

