



387703

Drehschalter, Kreuz, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
-------------	------------

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
-----------------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
-----------------------	------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
-------------	-----------------

Schaltart/Variante	Kreuz
--------------------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----