



B01720

Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 200x80 et TA-G 200x80 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	200 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	70 - 120
----------------	----------

Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Adapté à

TA-E/EN 200x80 / TA-G/GN 200x80