



FP13TN2

Armoire,univers, IP54, classe de protection I, 1700x800x205mm, inoccupé

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1700 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

**Equipement**

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

**Equipement**

Nombre rangées	11
----------------	----

**Matière**

Finition	Mat
----------	-----

**Cache, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----