



GS16009010

**Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
|--------------|-------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Leistung**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ausgangsleistung          | 15 W   |
| Leistungsaufnahme standby | 0,06 W |

**Werkstoff**

|            |               |
|------------|---------------|
| Farbe      | Verkehrsweiß  |
| RAL Nummer | 9010<br>9016  |
| Glanzgrad  | Matt          |
| Werkstoff  | Polyamid (PA) |
| Oberfläche | Unbehandelt   |

**Abmessungen**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Höhe             | 50 mm  |
| Breite           | 120 mm |
| Tiefe            | 61 mm  |
| Anzahl Einheiten | 2      |

**Anschluss**

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp                                   | Wago Winsta               |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Montage auf | Geräteeinbaukanal C-Profil |
|-------------|----------------------------|

**Konnektivität**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Montageart                | Anreihbar |
| Anschluss-/Steckertyp USB | AC        |

**Ausstattung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |

**Zubehör**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja                                  |
| Vorbestückt mit       | Steckdose + Ladegerät USB Typ A + C |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

**Abbildungen | Zeichnungen**

