



GS16009011

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Výstupní výkon	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,06 W

Materiál

Barva	Grafitově černá
Kód RAL	9011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polyamid (PA)
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	50 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	61 mm
Počet jednotek	2

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Wago Winsta
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou	1,5 - 2,5 mm ²
Počet vstupů potrubí	2

Instalace, montáž

Montáž	C profil parapetníhoho kanálu
--------	-------------------------------

Konektivita

Druh montáže	Modulární
Typ konektoru/zástrčky USB	AC

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ano
Předem vybaveno	Zásuvka + USB nabíječka typu A a C

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
---------	---

Vhodné pro

Zařízení Hager energy, zásuvka BRx

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

Ilustrace a výkresy

