




GS16009016



**Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,06 W

**Werkstoff**

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	50 mm
Breite	120 mm
Tiefe	61 mm
Anzahl Einheiten	2

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

**Konnektivität**

Montageart	Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Ja
Vorbestückt mit	Steckdose + Ladegerät USB Typ A + C

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

