



M1629

**FB, scheidingsshot voor goot 100 mm hoog, zwart**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

Hoogte	99 mm
Lengte	2000 mm

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Zwart

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Hangend
---------------	---------

**Uitrusting**

Montagewijze scheidingswand	Opklikbare montage
-----------------------------	--------------------

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

