



M1629

FB, scheidingsshot voor goot 100 mm hoog, zwart

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	99 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Zwart

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Hangend
---------------	---------

Samenstelling

Montagewijze scheidingswand	Klemverbinding
-----------------------------	----------------

Geschikt voor

FB 100x230	
------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

