Produktdatenblatt
SL1705209016



SL1705209016

Türumfahrungskanal mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	17 mm
Breite	52 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Lose

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	800 - 800 mm²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	2

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiss
Transparent	Nein

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 65 °C

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Ohne Kupplung

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration

Selbstklebend	Nein
Mit antibakterieller Behandlung	Nein

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen