# Produktdatenblatt
SL1705209016



SL1705209016

**Türumfahrungskanal mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm verkehrsweiß**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 17 mm |
| Breite | 52 mm |
| Länge | 2000 mm |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Deckelausführung | Lose |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Lichter innerer Querschnitt | 800 - 800 mm² |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 2 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 9016 |
| Farbe | Verkehrsweiß |
| Transparent | Nein |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

### Normen

| | |
|---|---|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 65 °C |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Trennwände | 1 |
| Kammeranzahl | 2 - 2 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Mit Schutzfolie | Nein |

### Konfiguration

| | |
|---|---|
| Selbstklebend | Nein |
| Mit antibakterieller Behandlung | Nein |

### Lieferumfang

| | |
|---|---|
| Lieferung auf Rolle | Nein |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen